

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s krilnimi vrati brez okna, Višina: 1250mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940801 1250
GTIN	4062406070434
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljena omara 20×20G. Primerni predali: 16×16G (naročite posebej)
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Višina	1250 mm
Globina	500 mm
ComfortClose	ne
Uporabna višina	1095 mm

Izvedba omare	Osnovna omara
Širina	500 mm
Masa	38 kg
Globina v G	20
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Položaj ročaja	zgoraj
Širina v G	20
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Poševna polica za širino omare/prekata v G 20	940560 20
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 150 mm	940640 150
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 100 mm	940640 100
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 20	940552 20
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 125 mm	940640 125
	940640 200

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 200 mm

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 75 mm

940640 75

Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 1250 mm

940501 1250

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 300 mm

940640 300

Polica za širino omare/prekata v G 20

940550 20