

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s krilnimi vrati z oknom, Višina: 750mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940803 750
GTIN	4062406070458
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljena omara 20×20G. Primerni predali: 16×16G (naročite posebej)
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Širina v G	20
Širina	500 mm
Izvedba omare	Osnovna omara
Globina	500 mm

Višina	750 mm
Uporabna višina	595 mm
ComfortClose	ne
Globina v G	20
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
Masa	26 kg
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Položaj ročaja	zgoraj
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 125 mm	940640 125
Polica z zarezami za širino omare/prekata v G 20	940552 20
Poševna polica za širino omare/prekata v G 20	940560 20
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 200 mm	940640 200
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 750/800 mm	940501 750/800
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 75 mm	940640 75

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 150 mm	940640 150
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 100 mm	940640 100
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 300 mm	940640 300
Polica za širino omare/prekata v G 20	940550 20
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11