

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s krilnimi vrati z oknom, Višina: 900mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940803 900
GTIN	4062406070472
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljena omara 20×20G. Primerni predali: 16×16G (naročite posebej)
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Globina v G	20
Izvedba omare	Osnovna omara
Širina v G	20
Višina	900 mm

Položaj ročaja	zgoraj
Širina	500 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Masa	30 kg
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
Uporabna višina	745 mm
ComfortClose	ne
Globina	500 mm
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 75 mm	940640 75
Polica z zarezami za širino omare/prekata v G 20	940552 20
Poševna polica za širino omare/prekata v G 20	940560 20
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 900/1000 mm	940501 900/1000
Polica za širino omare/prekata v G 20	940550 20
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 125 mm	940640 125
	940640 150

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 150 mm

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 200 mm

940640 200

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 100 mm

940640 100

Ročaj za GridLine Tip GP11

914226 GP11

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 300 mm

940640 300