

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s krilnimi vrati z oknom, Višina: 1000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940803 1000
GTIN	4062406070489
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljena omara 20×20G. Primerni predali: 16×16G (naročite posebej)
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Globina v G	20
Višina	1000 mm
Širina	500 mm
Širina v G	20

Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
Položaj ročaja	zgoraj
Globina	500 mm
Masa	32 kg
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna višina	845 mm
Izvedba omare	Osnovna omara
ComfortClose	ne
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 300 mm	940640 300
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 150 mm	940640 150
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 200 mm	940640 200
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 75 mm	940640 75
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 125 mm	940640 125

Poševna polica za širino omare/prekata v G 20	940560 20
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 900/1000 mm	940501 900/1000
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 100 mm	940640 100
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 20	940552 20