

Garant GRIDLINE

**Osnovna omara s krilnimi vrati brez okna, Višina: 750mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940821 750
GTIN	4062406070519
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljena omara 30×20G. Primerni predali: 26×16G (naročite posebej)  
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.  
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Višina	750 mm
Masa	34 kg
Položaj ročaja	zgoraj
Globina	500 mm

ComfortClose	ne
Uporabna višina	595 mm
Širina v G	30
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Globina v G	20
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Širina	750 mm
Izvedba omare	Osnovna omara
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami

## Pribor

Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 30G za višino omare 750/800 mm	940510 750/800
Polica z zarezami za širino omare/prekata v G 30	940552 30
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 300 mm	940641 300
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 100 mm	940641 100
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 750/800 mm	940501 750/800

Polica za širino omare/prekata v G 30	940550 30
Poševna polica za širino omare/prekata v G 30	940560 30
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 200 mm	940641 200
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 125 mm	940641 125
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 150 mm	940641 150
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 30	940590 30
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 75 mm	940641 75