

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s krilnimi vrati brez okna, Višina: 2000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940821 2000
GTIN	4062406070571
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljena omara 30×20G. Primerni predali: 26×16G (naročite posebej)
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Širina	750 mm
Izvedba omare	Osnovna omara
Širina v G	30
ComfortClose	ne

Globina v G	20
Položaj ročaja	sredina
Masa	71 kg
Globina	500 mm
Uporabna višina	1845 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Višina	2000 mm
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Poševna polica za širino omare/prekata v G 30	940560 30
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 125 mm	940641 125
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 30	940590 30
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 75 mm	940641 75
Polica za širino omare/prekata v G 30	940550 30
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 300 mm	940641 300

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 100 mm	940641 100
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 30	940552 30
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 200 mm	940641 200
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 150 mm	940641 150
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 2000 mm	940501 2000
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 30G za višino omare 2000 mm	940510 2000