

Garant GRIDLINE

**Osnovna omara s krilnimi vrati brez okna, Višina: 900mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 940821 900    |
| GTIN                  | 4062406070533 |
| Razred artikla        | 9GI           |

**Opis****Izvedba:**

Neopremljena omara 30×20G. Primerni predali: 26×16G (naročite posebej)  
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.  
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Uporabna višina | 745 mm        |
| Položaj ročaja  | zgoraj        |
| Izvedba omare   | Osnovna omara |
| Masa            | 39 kg         |

|  |  |
|--|--|
| Višina   | 900 mm   |
| Prednje stranice omare                               | s krilnimi vrati brez okna                                     |
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | da   |
| ComfortClose   | ne   |
| Globina  | 500 mm   |
| Globina v G  | 20   |
| Širina   | 750 mm   |
| Širina v G   | 30   |
| Izvedba  | za individualno opremljanje                                    |
| Debelina materiala                                   | 0,9 mm   |
| Nosilnost notranjega ohišja omare                    | 1000   |
| Kot odpiranja vrat                                   | 250 stopinj  |
| Nastavljanje višine v rastru                         | 25   |
| Cilindrična ključavnica                              | Modularni vložek   |
| Izbira barv  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta izdelka  | Omara s policami   |

## Pribor

|   |                 |
|---|-----------------|
| Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 900/1000 mm | 940501 900/1000 |
| Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 150 mm                   | 940641 150      |
| Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 125 mm                   | 940641 125      |
| Polica za širino omare/prekata v G 30   | 940550 30       |
| Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 200 mm                   | 940641 200      |
| Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 75 mm                    | 940641 75       |

|   |             |
|---|-------------|
| Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 300 mm                             | 940641 300  |
| Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 30G za višino omare 900 mm | 940510 900  |
| Ročaj za GridLine Tip GP11  | 914226 GP11 |
| Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 100 mm                             | 940641 100  |
| Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 30  | 940590 30   |
| Poševna polica za širino omare/prekata v G 30   | 940560 30   |
| Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 30  | 940552 30   |