

**Garant**
**APMT 180516 SR, HB7520, Tip: ST1400**


### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215240 ST1400
GTIN	4045197707819
Razred artikla	21A

### Opis

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D/a_p = 5 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ maks.}} = 9 \text{ mm}$ .

### Tehnični opis

Tip	ST1400
Podajanje $f_z$ na zob	0,25 mm
Radij rezila	1,6 mm
Serijska	Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice	APMT 180516 SR
Zvrst	HB7520
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	150 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		