

Garant**APMT 180524 SR, HB7520, Tip: ST1400**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215242 ST1400
GTIN	4045197707833
Razred artikla	21A

Opis

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_p = 5 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 9 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Tip	ST1400
Podajanje f_z na zob	0,25 mm
Radij rezila	2,4 mm
Serijska	Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice	APMT 180524 SR
Zvrst	HB7520
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	150 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		