

Garant**APMT 180524 ER, HB7630, Tip: INOX**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215255 INOX
GTIN	4045197707895
Razred artikla	21A

Opis

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_p = 5 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 9 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,2 mm
Tip	INOX
Radij rezila	2,4 mm
Serijska	Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice	APMT 180524 ER
Zvrst	HB7630
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	130 m/min	M
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		