

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s krilnimi vrati z oknom, Višina: 800mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940823 800
GTIN	4062406070595
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljena omara 30×20G. Primerni predali: 26×16G (naročite posebej)
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Položaj ročaja	zgoraj
Višina	800 mm
Širina v G	30
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da

Globina v G	20
Globina	500 mm
ComfortClose	ne
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
Širina	750 mm
Izvedba omare	Osnovna omara
Uporabna višina	645 mm
Masa	36 kg
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Polica za širino omare/prekata v G 30	940550 30
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 30	940552 30
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 125 mm	940641 125
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 30G za višino omare 750/800 mm	940510 750/800
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 75 mm	940641 75
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 300 mm	940641 300

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 200 mm	940641 200
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 150 mm	940641 150
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 30	940590 30
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 100 mm	940641 100
Poševna polica za širino omare/prekata v G 30	940560 30
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 750/800 mm	940501 750/800