

Garant GRIDLINE

**Osnovna omara s krilnimi vrati z oknom, Višina: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940823 2000
GTIN	4062406070649
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljena omara 30×20G. Primerni predali: 26×16G (naročite posebej)  
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.  
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
Globina	500 mm
Širina	750 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da

Višina	2000 mm
Masa	71 kg
Globina v G	20
ComfortClose	ne
Uporabna višina	1845 mm
Položaj ročaja	sredina
Širina v G	30
Izvedba omare	Osnovna omara
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami

## Pribor

Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 30G za višino omare 2000 mm	940510 2000
Polica za širino omare/prekata v G 30	940550 30
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 30	940552 30
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 300 mm	940641 300
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 150 mm	940641 150
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 2000 mm	940501 2000

Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 30	940590 30
Poševna polica za širino omare/prekata v G 30	940560 30
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 100 mm	940641 100
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 200 mm	940641 200
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 125 mm	940641 125
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 75 mm	940641 75