

Garant GRIDLINE

**Osnovna omara s krilnimi vrati brez okna, Višina: 900mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 940841 900    |
| GTIN                  | 4062406070670 |
| Razred artikla        | 9GI           |

**Opis****Izvedba:**

Neopremljena omara 40×20G. Primerni predali: 36×16G (naročite posebej)  
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.  
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

|  |        |
|--|--------|
| Globina  | 500 mm |
| ComfortClose   | ne     |
| Uporabna višina                                      | 745 mm |
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | da     |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Globina v G                       | 20   |
| Izvedba omare                     | Osnovna omara  |
| Širina v G                        | 40   |
| Prednje stranice omare            | s krilnimi vrati brez okna                                     |
| Višina                            | 900 mm   |
| Masa                              | 46 kg  |
| Položaj ročaja                    | zgoraj   |
| Širina                            | 1000 mm  |
| Izvedba                           | za individualno opremljanje                                    |
| Debelina materiala                | 0,9 mm   |
| Nosilnost notranjega ohišja omare | 1000   |
| Kot odpiranja vrat                | 250 stopinj  |
| Nastavljanje višine v rastru      | 25   |
| Cilindrična ključavnica           | Modularni vložek   |
| Izbira barv                       | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta izdelka                     | Omara s policami   |

## Pribor

|   |                 |
|---|-----------------|
| Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 300 mm                             | 940642 300      |
| Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 900/1000 mm           | 940501 900/1000 |
| Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 40G za višino omare 900 mm | 940511 900      |
| Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 150 mm                             | 940642 150      |
| Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 40  | 940552 40       |
| Poševna polica za širino omare/prekata v G 40   | 940560 40       |

|   |             |
|---|-------------|
| Polica za širino omare/prekata v G 40                                       | 940550 40   |
| Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 75 mm  | 940642 75   |
| Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 40                                | 940590 40   |
| Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 200 mm | 940642 200  |
| Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 125 mm | 940642 125  |
| Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 100 mm | 940642 100  |
| Ročaj za GridLine Tip GP11  | 914226 GP11 |