

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s krilnimi vrati z oknom, Višina: 750mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940823 750
GTIN	4062406070588
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljena omara 30×20G. Primerni predali: 26×16G (naročite posebej)
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Globina	500 mm
Uporabna višina	595 mm
ComfortClose	ne
Širina v G	30

Izvedba omare	Osnovna omara
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
Položaj ročaja	zgoraj
Širina	750 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Višina	750 mm
Masa	34 kg
Globina v G	20
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Poševna polica za širino omare/prekata v G 30	940560 30
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 125 mm	940641 125
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 30G za višino omare 750/800 mm	940510 750/800
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 750/800 mm	940501 750/800
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 30	940590 30
Polica za širino omare/prekata v G 30	940550 30

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 150 mm	940641 150
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 300 mm	940641 300
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 75 mm	940641 75
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 30	940552 30
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 100 mm	940641 100
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 200 mm	940641 200