

Garant GRIDLINE

**Osnovna omara s krilnimi vrati z oknom, Višina: 900mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940823 900
GTIN	4062406070601
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljena omara 30×20G. Primerni predali: 26×16G (naročite posebej)  
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.  
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Višina	900 mm
Globina v G	20
Masa	39 kg
Širina	750 mm

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
ComfortClose	ne
Širina v G	30
Globina	500 mm
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
Izvedba omare	Osnovna omara
Položaj ročaja	zgoraj
Uporabna višina	745 mm
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami

## Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 200 mm	940641 200
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 125 mm	940641 125
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 75 mm	940641 75
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 30G za višino omare 900 mm	940510 900
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 300 mm	940641 300

Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 30	940590 30
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 900/1000 mm	940501 900/1000
Poševna polica za širino omare/prekata v G 30	940560 30
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 150 mm	940641 150
Polica za širino omare/prekata v G 30	940550 30
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 100 mm	940641 100
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 30	940552 30