

Garant GRIDLINE

**Osnovna omara s krilnimi vrati brez okna, Višina: 1500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940841 1500
GTIN	4062406070700
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljena omara 40×20G. Primerni predali: 36×16G (naročite posebej)  
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.  
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Globina v G	20
ComfortClose	ne
Uporabna višina	1345 mm
Višina	1500 mm

Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Globina	500 mm
Širina v G	40
Izvedba omare	Osnovna omara
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Širina	1000 mm
Položaj ročaja	zgoraj
Masa	65 kg
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami

## Pribor

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 75 mm	940642 75
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 40	940590 40
Polica za širino omare/prekata v G 40	940550 40
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 300 mm	940642 300
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 100 mm	940642 100
Poševna polica za širino omare/prekata v G 40	940560 40

Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 40G za višino omare 1500 mm	940511 1500
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 200 mm	940642 200
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 40	940552 40
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 125 mm	940642 125
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 150 mm	940642 150
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 1500 mm	940501 1500