

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s krilnimi vrati z oknom, Višina: 750mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940843 750
GTIN	4062406070724
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljena omara 40×20G. Primerni predali: 36×16G (naročite posebej)
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Višina	750 mm
ComfortClose	ne
Širina	1000 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Izvedba omare	Osnovna omara
Širina v G	40

Položaj ročaja	zgoraj
Globina v G	20
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
Uporabna višina	595 mm
Globina	500 mm
Masa	41 kg
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 200 mm	940642 200
Poševna polica za širino omare/prekata v G 40	940560 40
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 75 mm	940642 75
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 150 mm	940642 150
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 100 mm	940642 100
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 125 mm	940642 125
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 40G za višino omare 750/800 mm	940511 750/800

Polica za širino omare/prekata v G 40	940550 40
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 40	940590 40
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 750/800 mm	940501 750/800
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 300 mm	940642 300
Polica z zarezami za širino omare/prekata v G 40	940552 40
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11