

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s krilnimi vrati brez okna, Višina: 1000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940841 1000
GTIN	4062406070687
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljena omara 40×20G. Primerni predali: 36×16G (naročite posebej)
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Uporabna višina	845 mm
Globina v G	20
Izvedba omare	Osnovna omara
Višina	1000 mm

ComfortClose	ne
Masa	49 kg
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Globina	500 mm
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Položaj ročaja	zgoraj
Širina v G	40
Širina	1000 mm
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 40	940590 40
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 40G za višino omare 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Polica z zarezami za širino omare/prekata v G 40	940552 40
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 200 mm	940642 200
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 100 mm	940642 100
	940501 900/1000

Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 900/1000 mm

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 150 mm

940642 150

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 300 mm

940642 300

Polica za širino omare/prekata v G 40

940550 40

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 125 mm

940642 125

Poševna polica za širino omare/prekata v G 40

940560 40

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 75 mm

940642 75