

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s krilnimi vrati brez okna, Višina: 2000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940841 2000
GTIN	4062406070717
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljena omara 40×20G. Primerni predali: 36×16G (naročite posebej)
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Masa	81 kg
Položaj ročaja	sredina
Izvedba omare	Osnovna omara

Globina v G	20
Uporabna višina	1845 mm
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
ComfortClose	ne
Širina v G	40
Višina	2000 mm
Širina	1000 mm
Globina	500 mm
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 100 mm	940642 100
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 40G za višino omare 2000 mm	940511 2000
Poševna polica za širino omare/prekata v G 40	940560 40
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 200 mm	940642 200
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 2000 mm	940501 2000
Polica za širino omare/prekata v G 40	940550 40

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 150 mm	940642 150
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 300 mm	940642 300
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 75 mm	940642 75
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 40	940552 40
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 40	940590 40
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 125 mm	940642 125