

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s krilnimi vrati z oknom, Višina: 1000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940843 1000
GTIN	4062406070755
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljena omara 40×20G. Primerni predali: 36×16G (naročite posebej)
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
Masa	49 kg
ComfortClose	ne
Širina v G	40

Izvedba omare	Osnovna omara
Globina v G	20
Globina	500 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Višina	1000 mm
Uporabna višina	845 mm
Širina	1000 mm
Položaj ročaja	zgoraj
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 150 mm	940642 150
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 125 mm	940642 125
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 75 mm	940642 75
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 40	940552 40
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 900/1000 mm	940501 900/1000
Poševna polica za širino omare/prekata v G 40	940560 40

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 300 mm	940642 300
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 40	940590 40
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 100 mm	940642 100
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 40G za višino omare 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 200 mm	940642 200
Polica za širino omare/prekata v G 40	940550 40