

HOLEX**Omara s krilnimi vrati s krilnimi vrati brez okna, Višina: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	949501 2000
GTIN	4062406081928
Razred artikla	92S

Opis**Izvedba:**

Ohišje in vrata iz jeklene pločevine, namestitvev polic je možna v razmaku 40 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z ročajem, zaklepanje s **cilindrično ključavnico**. Za podrobnejše informacije o sistemih zaklepanja glejte art. 950050–950060. S krilnimi vrati brez okna.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Višina	2000 mm
Uporabna višina	1840 mm
Globina	400 mm

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Širina	1000 mm
Masa	69 kg
Položaj ročaja	sredina
Število polic	4
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	60 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare	500 kg
Kot odpiranja vrat	225 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	40 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta izdelka	Omare za rednike

Pribor

Dodatna polica Tip 1000	949514 1000
-------------------------	-------------