

**Omara s krilnimi vrati s krilnimi vrati z oknom, Višina: 1200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	949503 1200
GTIN	4062406080570
Razred artikla	92S

Opis**Izvedba:**

Ohišje in vrata iz jeklene pločevine, namestitvev polic je možna v rastru 40 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z ročajem, zaklepanje s **cilindrično ključavnico**. Za podrobnejše informacije o sistemih zaklepanja glejte art. 950050–950060. S krilnimi vrati z oknom iz polikarbonata.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
Širina	1000 mm
Število polic	2
Uporabna višina	1040 mm

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Globina	400 mm
Višina	1200 mm
Položaj ročaja	zgoraj
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	60 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare	500 kg
Kot odpiranja vrat	225 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	40 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta izdelka	Omare za rednike

Pribor

Dodatna polica Tip 1000	949514 1000
-------------------------	-------------