

**Omara brez vrat, Višina: 1200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	949506 1200
GTIN	4062406080600
Razred artikla	92S

Opis**Izvedba:**

Ohišje in vrata iz jeklene pločevine, namestitvev polic je možna v rastru 40 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z ročajem, zaklepanje s **cilindrično ključavnico**. Za podrobnejše informacije o sistemih zaklepanja glejte art. 950050–950060.

Brez vrat, kot odprta regalna omara.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Globina	400 mm
Višina	1200 mm
Število polic	2
Prednje stranice omare	odprt

Uporabna višina	1040 mm
Širina	1000 mm
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	60 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare	500 kg
Nastavljanje višine v rastru	40 mm
Izbira barv	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta izdelka	Omare za rednike

Pribor

Dodatna polica Tip 1000	949514 1000
-------------------------	-------------