

HOLEX**Omara s krilnimi vrati s polico, Višina mm/model: 1950/A****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	949531 1950/A
GTIN	4062406080594
Razred artikla	92S

Opis**Izvedba:**

Ohišje in vrata iz jeklene pločevine, namestitvev polic je možna v rastru 40 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z ročajem, zaklepanje s **cilindrično ključavnico**. Komplet s **4 policami** iz pocinkane pločevine.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Masa	74 kg
Širina	950 mm
Število polic	4
Uporabna višina	1820 mm
Položaj ročaja	sredina

Globina	430 mm
Višina	1950 mm
Prednje stranice omare	Krilna vrata brez okna
Model	A
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	80 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare	500 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	40 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta izdelka	Omare za rednike

Pribor

Dodatna polica Tip 950	949534 950
------------------------	------------