


Garant GRIDLINE

Osnovna omara s krilnimi vrati z oknom, Višina: 800mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940863 800
GTIN	4062406070946
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljena omara 50×20G.

Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Širina	1250 mm
Globina v G	20
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna višina	645 mm
Izvedba omare	Osnovna omara
Položaj ročaja	zgoraj

Masa	68 kg
Globina	500 mm
ComfortClose	ne
Višina	800 mm
Širina v G	50
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 50	940590 50
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 750/800 mm	940501 750/800
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 50G za višino omare 750/800 mm	940512 750/800
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 50	940552 50
Polica za širino omare/prekata v G 50	940550 50
Poševna polica za širino omare/prekata v G 50	940560 50