

Garant GRIDLINE

**Osnovna omara s krilnimi vrati brez okna, Višina: 1250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940861 1250
GTIN	4062406070908
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljena omara 50×20G.

Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Globina	500 mm
Masa	91 kg
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna

Položaj ročaja	zgoraj
Globina v G	20
Uporabna višina	1095 mm
Širina	1250 mm
ComfortClose	ne
Izvedba omare	Osnovna omara
Višina	1250 mm
Širina v G	50
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami

## Pribor

Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 1250 mm	940501 1250
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 50	940590 50
Polica z zarezami za širino omare/prekata v G 50	940552 50
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Polica za širino omare/prekata v G 50	940550 50
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 50G za višino omare 1000/1250 mm	940512 1000/1250
Poševna polica za širino omare/prekata v G 50	940560 50