

Garant GRIDLINE

**Osnovna omara z drsnimi vrati brez okna, Višina: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940865 1000
GTIN	4062406071035
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljena omara 50×20G.

Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Višina	1000 mm
Širina	1250 mm
Prednje stranice omare	Drсна vrata brez okna
Uporabna višina	845 mm
Širina v G	50

Globina v G	20
Globina	500 mm
Položaj ročaja	zgoraj
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Masa	78 kg
Izvedba omare	Osnovna omara
ComfortClose	ne
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami

## Pribor

Polica za širino omare/prekata v G 50	940550 50
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 50	940590 50
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21
Poševna polica za širino omare/prekata v G 50	940560 50
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 50G za višino omare 1000/1250 mm	940513 1000/1250
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 50	940552 50