

Garant GRIDLINE

**Osnovna omara z drsnimi vrati brez okna, Višina: 1250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940865 1250
GTIN	4062406071042
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljena omara 50×20G.

Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Uporabna višina	1095 mm
Globina	500 mm
Širina	1250 mm
Masa	91 kg

Položaj ročaja	zgoraj
Izvedba omare	Osnovna omara
ComfortClose	ne
Globina v G	20
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Širina v G	50
Prednje stranice omare	Drsna vrata brez okna
Višina	1250 mm
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami

## Pribor

Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 50	940590 50
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 50G za višino omare 1000/1250 mm	940513 1000/1250
Poševna polica za širino omare/prekata v G 50	940560 50
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 50	940552 50
Polica za širino omare/prekata v G 50	940550 50