

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s krilnimi vrati z oknom, Višina: 900mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940863 900
GTIN	4062406070953
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljena omara 50×20G.

Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Globina	500 mm
Položaj ročaja	zgoraj
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
Uporabna višina	745 mm
ComfortClose	ne
Masa	73 kg
Globina v G	20

Širina	1250 mm
Izvedba omare	Osnovna omara
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Širina v G	50
Višina	900 mm
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Polica za širino omare/prekata v G 50	940550 50
Poševna polica za širino omare/prekata v G 50	940560 50
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 50	940552 50
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 50	940590 50
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 50G za višino omare 900 mm	940512 900
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 900/1000 mm	940501 900/1000