

Garant GRIDLINE

**Osnovna omara s krilnimi vrati z oknom, Višina: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940863 1000
GTIN	4062406070960
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljena omara 50×20G.

Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Višina	1000 mm
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
Uporabna višina	845 mm
Položaj ročaja	zgoraj
Širina v G	50

Širina	1250 mm
Globina v G	20
Masa	78 kg
ComfortClose	ne
Izvedba omare	Osnovna omara
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Globina	500 mm
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami

## Pribor

Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 50G za višino omare 1000/1250 mm	940512 1000/1250
Poševna polica za širino omare/prekata v G 50	940560 50
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 900/1000 mm	940501 900/1000
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 50	940590 50
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 50	940552 50
Polica za širino omare/prekata v G 50	940550 50