

Garant GRIDLINE

**Osnovna omara s krilnimi vrati brez okna, Višina: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940861 2000
GTIN	4062406070922
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljena omara 50×20G.

Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Globina v G	20
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Izvedba omare	Osnovna omara
ComfortClose	ne

Uporabna višina	1845 mm
Višina	2000 mm
Masa	131 kg
Položaj ročaja	sredina
Širina	1250 mm
Širina v G	50
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Globina	500 mm
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami

## Pribor

Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 2000 mm	940501 2000
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 50G za višino omare 2000 mm	940512 2000
Polica za širino omare/prekata v G 50	940550 50
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 50	940552 50
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 50	940590 50
Poševna polica za širino omare/prekata v G 50	940560 50