

Garant GRIDLINE

Osnovna omara z drsnimi vrati z oknom, Višina: 1000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940867 1000
GTIN	4062406071103
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljena omara 50×20G.

Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Masa	78 kg
Širina v G	50
Globina v G	20
Širina	1250 mm
Uporabna višina	845 mm

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Prednje stranice omare	Drsna vrata z oknom
Višina	1000 mm
ComfortClose	ne
Izvedba omare	Osnovna omara
Globina	500 mm
Položaj ročaja	zgoraj
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 50G za višino omare 1000/1250 mm	940513 1000/1250
Poševna polica za širino omare/prekata v G 50	940560 50
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 50	940552 50
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21
Polica za širino omare/prekata v G 50	940550 50
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 50	940590 50