

Garant GRIDLINE

Osnovna omara z drsnimi vrati z oknom, Višina: 1500mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 940867 1500 |
| GTIN | 4062406071127 |
| Razred artikla | 9GI |

Opis**Izvedba:**

Neopremljena omara 50×20G.

Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

| | |
|-----------------|---------------|
| ComfortClose | ne |
| Izvedba omare | Osnovna omara |
| Masa | 104 kg |
| Uporabna višina | 1345 mm |

| | |
|--|--|
| Prednje stranice omare | Drсна vrata z oknom |
| Višina | 1500 mm |
| Globina v G | 20 |
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | da |
| Položaj ročaja | zgoraj |
| Globina | 500 mm |
| Širina v G | 50 |
| Širina | 1250 mm |
| Izvedba | za individualno opremljanje |
| Debelina materiala | 0,9 mm |
| Nosilnost notranjega ohišja omare | 1000 |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta izdelka | Omara s policami |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Puša ključavnice za GridLine Tip GP21 | 914227 GP21 |
| Polica za širino omare/prekata v G 50 | 940550 50 |
| Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 50 | 940552 50 |
| Poševna polica za širino omare/prekata v G 50 | 940560 50 |
| Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 50G za višino omare 1500 mm | 940513 1500 |
| Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 50 | 940590 50 |