

Garant GRIDLINE

Osnovna omara z drsnimi vrati brez okna, Višina: 2000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940885 2000
GTIN	4062406071202
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljena omara 60×20G. Primerni predali: 26×14G naročite (posebej). Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95. Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Masa	130 kg
Položaj ročaja	sredina
Višina	2000 mm
Širina	1500 mm

Širina v G	60
Uporabna višina	1845 mm
Globina	500 mm
Izvedba omare	Osnovna omara
Globina v G	20
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
ComfortClose	ne
Prednje stranice omare	Drsna vrata brez okna
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Polica za širino omare/prekata v G 30	940550 30
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 150 mm	940651 150
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 75 mm	940651 75
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 300 mm	940651 300
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 30	940590 30
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 200 mm	940651 200
Poševna polica za širino omare/prekata v G 30	940560 30

Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 125 mm	940651 125
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 100 mm	940651 100
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 30	940552 30
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 60G za višino omare 2000 mm	940514 2000
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21