

Garant GRIDLINE

Osnovna omara z drsnimi vrati z oknom, Višina: 1000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940887 1000
GTIN	4062406071240
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljena omara 60×20G. Primerni predali: 26×14G naročite (posebej). Namestitvev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95. Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Položaj ročaja	zgoraj
Širina	1500 mm
Višina	1000 mm
Prednje stranice omare	Drсна vrata z oknom
Globina v G	20
Uporabna višina	845 mm
ComfortClose	ne

Globina	500 mm
Širina v G	60
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Izvedba omare	Osnovna omara
Masa	81 kg
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Polica za širino omare/prekata v G 30	940550 30
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 300 mm	940651 300
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 60G za višino omare 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 125 mm	940651 125
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 75 mm	940651 75
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 150 mm	940651 150
Poševna polica za širino omare/prekata v G 30	940560 30
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 200 mm	940651 200

Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 30	940590 30
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 100 mm	940651 100
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 30	940552 30