


Garant GRIDLINE

Osnovna omara z drsnimi vrati z oknom, Višina: 1250mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940887 1250
GTIN	4062406071257
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljena omara 60×20G. Primerni predali: 26×14G naročite (posebej). Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95. Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Širina v G	60
Prednje stranice omare	Drсна vrata z oknom
Izvedba omare	Osnovna omara
ComfortClose	ne
Globina v G	20

Masa	93 kg
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Višina	1250 mm
Širina	1500 mm
Položaj ročaja	zgoraj
Uporabna višina	1095 mm
Globina	500 mm
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Poševna polica za širino omare/prekata v G 30	940560 30
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 125 mm	940651 125
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 30	940552 30
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 300 mm	940651 300
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 30	940590 30
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 75 mm	940651 75
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 150 mm	940651 150
Polica za širino omare/prekata v G 30	940550 30

Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 60G za višino omare 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 100 mm	940651 100
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 60G za višino omare 1500 mm	940514 1500
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 200 mm	940651 200