

Garant GRIDLINE

**Osnovna omara z drsnimi vrati z oknom, Višina: 900mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940887 900
GTIN	4062406071233
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljena omara 60×20G. Primerni predali: 26×14G naročite (posebej). Namestitvev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95. Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Izvedba omare	Osnovna omara
Globina v G	20
Širina v G	60
Masa	75 kg
Položaj ročaja	zgoraj
Širina	1500 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da

Uporabna višina	745 mm
Višina	900 mm
Prednje stranice omare	Drсна vrata z oknom
ComfortClose	ne
Globina	500 mm
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami

## Pribor

Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 100 mm	940651 100
Poševna polica za širino omare/prekata v G 30	940560 30
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 150 mm	940651 150
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 30	940590 30
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 200 mm	940651 200
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 300 mm	940651 300
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine z drsnimi vrati, širina 60G za višino omare 900 mm	940514 900
Polica za širino omare/prekata v G 30	940550 30
	940651 125

Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 125 mm

Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 30

940552 30

Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 75 mm

940651 75