

Garant GRIDLINE

**Osnovna omara z drsnimi vrati brez okna, Višina: 1500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940885 1500
GTIN	4062406071196
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljena omara 60×20G. Primerni predali: 26×14G naročite (posebej). Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95. Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Višina	1500 mm
Globina	500 mm
Širina v G	60
Izvedba omare	Osnovna omara

ComfortClose	ne
Uporabna višina	1345 mm
Prednje stranice omare	Drsna vrata brez okna
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Širina	1500 mm
Masa	105 kg
Globina v G	20
Položaj ročaja	zgoraj
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami

## Pribor

Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 150 mm	940651 150
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 30	940590 30
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 100 mm	940651 100
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 30	940552 30
Polica za širino omare/prekata v G 30	940550 30
Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 125 mm	940651 125
Poševna polica za širino omare/prekata v G 30	940560 30
	940651 200

Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 200 mm

Puša ključavnice za GridLine Tip GP21

914227 GP21

Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 300 mm

940651 300

Predal za omare z drsnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 75 mm

940651 75