

Garant GRIDLINE

Osnovna omara z drsnimi vrati brez okna, Višina: 750mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940905 750
GTIN	4062406071288
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljena omara 80×20G. Primerni predali: 36×14G naročite (posebej). Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95. Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Položaj ročaja	zgoraj
Višina	750 mm
Uporabna višina	595 mm
Masa	83 kg
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Izvedba omare	Osnovna omara
Prednje stranice omare	Drсна vrata brez okna
Globina	500 mm

Globina v G	20
ComfortClose	ne
Širina	2000 mm
Širina v G	80
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Poševna polica za širino omare/prekata v G 40	940560 40
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 40	940552 40
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 40	940590 40
Polica za širino omare/prekata v G 40	940550 40
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 80G za višino omare 750/800 mm	940515 750/800