

Garant GRIDLINE

**Osnovna omara z drsnimi vrati z oknom, Višina: 900mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 940907 900    |
| GTIN                  | 4062406071370 |
| Razred artikla        | 9GI           |

**Opis****Izvedba:**

Neopremljena omara 80×20G. Primerni predali: 36×14G naročite (posebej). Namestitvev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95. Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

|  |               |
|--|---------------|
| ComfortClose   | ne            |
| Uporabna višina                                      | 745 mm        |
| Širina   | 2000 mm       |
| Izvedba omare  | Osnovna omara |
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | da            |
| Globina v G  | 20            |
| Globina  | 500 mm        |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Masa                              | 92 kg  |
| Višina                            | 900 mm   |
| Prednje stranice omare            | Drсна vrata z oknom  |
| Položaj ročaja                    | zgoraj   |
| Širina v G                        | 80   |
| Izvedba                           | za individualno opremljanje                                    |
| Debelina materiala                | 0,9 mm   |
| Nosilnost notranjega ohišja omare | 1000   |
| Nastavljanje višine v rastru      | 25   |
| Cilindrična ključavnica           | Modularni vložek   |
| Izbira barv                       | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta izdelka                     | Omara s policami   |

## Pribor

|  |             |
|--|-------------|
| Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 40   | 940552 40   |
| Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 40   | 940590 40   |
| Polica za širino omare/prekata v G 40  | 940550 40   |
| Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 80G za višino omare 900 mm | 940515 900  |
| Puša ključavnice za GridLine Tip GP21  | 914227 GP21 |
| Poševna polica za širino omare/prekata v G 40  | 940560 40   |