

Garant GRIDLINE

Osnovna omara z drsnimi vrati z oknom, Višina: 1250mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940907 1250
GTIN	4062406071394
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljena omara 80×20G. Primerni predali: 36×14G naročite (posebej). Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95. Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Širina	2000 mm
Izvedba omare	Osnovna omara
Položaj ročaja	zgoraj
Masa	112 kg
Globina	500 mm
Globina v G	20
Višina	1250 mm

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Širina v G	80
Prednje stranice omare	Drсна vrata z oknom
Uporabna višina	1095 mm
ComfortClose	ne
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 40	940552 40
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 80G za višino omare 1500 mm	940515 1500
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 40	940590 40
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 80G za višino omare 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Poševna polica za širino omare/prekata v G 40	940560 40
Polica za širino omare/prekata v G 40	940550 40
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21