

Garant GRIDLINE

**Osnovna omara z drsnimi vrati brez okna, Višina: 900mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940905 900
GTIN	4062406071301
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljena omara 80×20G. Primerni predali: 36×14G naročite (posebej). Namestitvev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95. Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Globina v G	20
Širina v G	80
Širina	2000 mm
Položaj ročaja	zgoraj
Masa	92 kg
Globina	500 mm
ComfortClose	ne

Izvedba omare	Osnovna omara
Uporabna višina	745 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Višina	900 mm
Prednje stranice omare	Drsna vrata brez okna
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami

## Pribor

Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 80G za višino omare 900 mm	940515 900
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 40	940590 40
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 40	940552 40
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21
Poševna polica za širino omare/prekata v G 40	940560 40
Polica za širino omare/prekata v G 40	940550 40