

Garant GRIDLINE

Velikoprostorska osnovna omara s krilnimi vrati brez okna, Višina: 1000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	941001 1000
GTIN	4062406071424
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 30×28G.

Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za velikoprostorske omare GridLine glejte art. 942530–942583 in skupino 95. Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Položaj ročaja	zgoraj

ComfortClose	ne
Uporabna višina	845 mm
Širina	750 mm
Globina	700 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Širina v G	30
Masa	70 kg
Višina	1000 mm
Globina v G	28
Število polic	1
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Velikoprostorska omara

Pribor

Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 900/1000 mm	940501 900/1000
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Poševna polica zaeForm za širino omare/prekata v G 30	942550 30
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 300 mm	942570 300
	958480 28

Transportna enota, garnitura za naknadno vgradnjo
Primerno za globino ohišja v G 28

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika
bremena s krilnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino
150 mm

942570 150

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika
bremena s krilnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino
200 mm

942570 200

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika
bremena s krilnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino
75 mm

942570 75

Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine
skrilnimi vrati, širina 30G za višino omare 1000/1250 mm

940510 1000/1250

Ročaj za potiskanje Tip 1

958490 1

Polica z nosilci 100 kg za širino omare/prekata v G 30

942530 30

Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip
F

940559 F

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika
bremena s krilnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino
100 mm

942570 100

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika
bremena s krilnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino
125 mm

942570 125