

Garant GRIDLINE

**Velikoprostorska nadgradna omara s krilnimi vrati brez okna, Višina:
1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	941011 1000
GTIN	4062406071462
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 30x28G.

Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za velikoprostorske omare GridLine glejte art. 942530–942583 in skupino 95. Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Globina	700 mm
Število polic	1

Položaj ročaja	spodaj
Višina	1000 mm
Globina v G	28
Uporabna višina	845 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Širina	750 mm
ComfortClose	ne
Širina v G	30
Masa	70 kg
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Nadgradna omara
Vrsta izdelka	Velikoprostorska omara

Pribor

Poševna polica zaeForm za širino omare/prekata v G 30	942550 30
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 75 mm	942570 75
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 300 mm	942570 300
	940501 900/1000

Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 900/1000 mm

Polica z nosilci 100 kg za širino omare/prekata v G 30	942530 30
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 100 mm	942570 100
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 150 mm	942570 150
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 125 mm	942570 125
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 200 mm	942570 200
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 30G za višino omare 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11