

Garant GRIDLINE

Velikoprostorska osnovna omara s krilnimi vrati brez okna, Višina: 1000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	941021 1000
GTIN	4062406071486
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 40×28G.

Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za velikoprostorske omare GridLine glejte art. 942530–942583 in skupino 95. Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Globina v G	28
Širina v G	40
Masa	81 kg

Višina	1000 mm
Število polic	1
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Širina	1000 mm
ComfortClose	ne
Uporabna višina	845 mm
Globina	700 mm
Položaj ročaja	zgoraj
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Velikoprostorska omara

Pribor

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 200 mm	942573 200
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 40G za višino omare 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Ročaj za potiskanje Tip 1	958490 1

Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 900/1000 mm	940501 900/1000
Poševna polica zaeForm za širino omare/prekata v G 40	942550 40
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 125 mm	942573 125
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 150 mm	942573 150
Polica z nosilci 100 kg za širino omare/prekata v G 40	942530 40
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 300 mm	942573 300
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 100 mm	942573 100
Transportna enota, garnitura za naknadno vgradnjo Primerno za globino ohišja v G 28	958480 28
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 75 mm	942573 75