

Garant GRIDLINE

Velikoprostorska nadgradna omara s krilnimi vrati z oknom, Višina: 1000mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 941013 1000 |
| GTIN | 4062406071479 |
| Razred artikla | 9GI |

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 30×28G.

Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za velikoprostorske omare GridLine glejte art. 942530–942583 in skupino 95. Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

| | |
|-----------------|---------|
| Višina | 1000 mm |
| Globina | 700 mm |
| Uporabna višina | 845 mm |

| | |
|--|--|
| Širina | 750 mm |
| Položaj ročaja | spodaj |
| Širina v G | 30 |
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | da |
| Število polic | 1 |
| ComfortClose | ne |
| Globina v G | 28 |
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 100 kg |
| Masa | 70 kg |
| Debelina materiala | 0,9 mm |
| Nosilnost notranjega ohišja omare | 1000 kg |
| Kot odpiranja vrat | 250 stopinj |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Izvedba omare | Nadgradna omara |
| Vrsta izdelka | Velikoprostorska omara |

Pribor

| | |
|---|------------------|
| Poševna polica zaeForm za širino omare/prekata v G 30 | 942550 30 |
| Ročaj za GridLine Tip GP11 | 914226 GP11 |
| Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 30G za višino omare 1000/1250 mm | 940510 1000/1250 |
| Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 100 mm | 942570 100 |
| Polica z nosilci 100 kg za širino omare/prekata v G 30 | 942530 30 |

| | |
|---|-----------------|
| Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F | 940559 F |
| Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 125 mm | 942570 125 |
| Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 75 mm | 942570 75 |
| Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 900/1000 mm | 940501 900/1000 |
| Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 300 mm | 942570 300 |
| Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 200 mm | 942570 200 |
| Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 150 mm | 942570 150 |