

Garant GRIDLINE

**Velikoprostorska osnovna omara s krilnimi vrati z oknom, Višina: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	941003 1000
GTIN	4062406071448
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljena omara 30×28G.

Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

**Obseg dobave:**

Omara vklj. s policami.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Za police in pribor za velikoprostorske omare GridLine glejte art. 942530–942583 in skupino 95. Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Uporabna višina	845 mm
Širina	750 mm
ComfortClose	ne

Položaj ročaja	zgoraj
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Globina v G	28
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Globina	700 mm
Število polic	1
Masa	70 kg
Širina v G	30
Višina	1000 mm
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Velikoprostorska omara

## Pribor

Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 900/1000 mm	940501 900/1000
Poševna polica zaeForm za širino omare/prekata v G 30	942550 30
Ročaj za potiskanje Tip 1	958490 1
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 30G za višino omare 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vrati širina 30G Predal s prednjo višino 300 mm	942570 300

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 100 mm	942570 100
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 200 mm	942570 200
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 150 mm	942570 150
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 125 mm	942570 125
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 75 mm	942570 75
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Polica z nosilci 100 kg za širino omare/prekata v G 30	942530 30
Transportna enota, garnitura za naknadno vgradnjo Primerno za globino ohišja v G 28	958480 28