

Garant GRIDLINE

Velikoprostorska osnovna omara s krilnimi vrati z oknom, Višina: 1000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	941023 1000
GTIN	4062406071509
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 40×28G.

Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za velikoprostorske omare GridLine glejte art. 942530–942583 in skupino 95. Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Višina	1000 mm
ComfortClose	ne

Število polic	1
Položaj ročaja	zgoraj
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Širina	1000 mm
Globina v G	28
Uporabna višina	845 mm
Globina	700 mm
Širina v G	40
Masa	81 kg
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Velikoprostorska omara

Pribor

Ročaj za potiskanje Tip 1	958490 1
Poševna polica zaeForm za širino omare/prekata v G 40	942550 40
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 100 mm	942573 100
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 75 mm	942573 75
	942573 150

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 150 mm

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 125 mm

942573 125

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 300 mm

942573 300

Transportna enota, garnitura za naknadno vgradnjo
Primerno za globino ohišja v G 28

958480 28

Ročaj za GridLine Tip GP11

914226 GP11

Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 900/1000 mm

940501 900/1000

Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 40G za višino omare 1000/1250 mm

940511 1000/1250

Polica z nosilci 100 kg za širino omare/prekata v G 40

942530 40

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 200 mm

942573 200

Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F

940559 F