

Garant GRIDLINE

Velikoprostorska osnovna omara s krilnimi vrati z oknom, Višina: 2000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	941023 2000
GTIN	4062406071516
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 40×28G.

Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za velikoprostorske omare GridLine glejte art. 942530–942583 in skupino 95. Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Masa	146 kg
Višina	2000 mm

Položaj ročaja	sredina
Uporabna višina	1845 mm
Širina v G	40
Globina	700 mm
Število polic	4
Širina	1000 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
ComfortClose	ne
Globina v G	28
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Velikoprostorska omara

Pribor

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 300 mm	942573 300
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 75 mm	942573 75
Polica z nosilci 100 kg za širino omare/prekata v G 40	942530 40

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 200 mm	942573 200
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 150 mm	942573 150
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 2000 mm	940501 2000
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 100 mm	942573 100
Poševna polica zaeForm za širino omare/prekata v G 40	942550 40
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 125 mm	942573 125
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 40G za višino omare 2000 mm	940511 2000
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11