

Garant GRIDLINE

Velikoprostorska osnovna omara z drsnimi vrati brez okna, Višina: 2000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	941045 2000
GTIN	4062406071554
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 60×28G.

Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za velikoprostorske omare GridLine glejte art. 942530–942583 in skupino 95. Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Širina	1500 mm
Višina	2000 mm

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Položaj ročaja	sredina
Globina	700 mm
Globina v G	28
Širina v G	60
Število polic	8
Masa	239 kg
ComfortClose	ne
Uporabna višina	1863 mm
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Velikoprostorska omara

Pribor

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 150 mm	942580 150
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21
Polica z nosilci 100 kg za širino omare/prekata v G 30	942530 30
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 300 mm	942580 300
	942580 75

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 75 mm

Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F

940559 F

Poševna polica zaeForm za širino omare/prekata v G 30

942550 30

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 125 mm

942580 125

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 200 mm

942580 200

Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 60G za višino omare 2000 mm

940514 2000

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 100 mm

942580 100